

**Garant****Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320658 4
GTIN	4045197774316
Artikelklasse	31Z

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

**Omschrijving:**

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

**Toepassing:**

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwe en fijndraaien.

De verlengde centerpunt maakt een ongehinderd aanlopen van de draaibeitel aan de kopskant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.

Behuizings-Ø D: 60 mm

Nuttige lengte B: 107 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 24 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 10 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 47 mm

## Technische beschrijving

Maximaal toerental	4300 min <sup>-1</sup>
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Behuizings-Ø D	60 mm
Nuttige lengte B	107 mm
Puntlengte C	47 mm
Morseconus	MK4
Voor werkstukgewicht	500 kg
Grootste punt-Ø 60° A	24 mm
Grootste punt-Ø 30° A	10 mm
Producttype	Centreerpunt