

Garant**Meelopende draaibankcenter 60° / 30°, Morseconus: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320658 5
GTIN	4045197774323
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Schachtgelagerde centerponsas van doorgehard gereedschapsstaal.**
- **Centerpunt doorgehard, meervoudig naslijpen mogelijk.**
- **Precieze wentellagers voor hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Onderhoudsvrij door continue smering.**
- **Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**

Met verlengde punt, punthoek 60° / 30°.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor alle soorten draaibanken, evenzeer geschikt voor ruwen en fijndraaien.

De verlengde centerpunt maakt een ongehinderd aanlopen van de draaibeitel aan de kopskant van het werkstuk mogelijk. Bijzonder geschikt voor kopieerdraaien.

Behuizings-Ø D: 78 mm

Nuttige lengte B: 132 mm

Grootste punt-Ø 60° A: 32 mm

Grootste punt-Ø 30° A: 12 mm

Maximale rondloopfout: 0,005 mm

Puntlengte C: 61 mm

Technische beschrijving

Grootste punt-Ø 60° A	32 mm
Nuttige lengte B	132 mm
Maximaal toerental	3200 min ⁻¹
Grootste punt-Ø 30° A	12 mm
Behuizings-Ø D	78 mm
Voor werkstukgewicht	1200 kg
Morseconus	MK5
Maximale rondloopfout	0,005 mm
Puntlengte C	61 mm
Producttype	Centreerpunt