

Garant**Slijpkap (CER), Korrel 80, Slijpkap-Ø, -lengte, vorm: 1319C****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 553035 1319C |
| GTIN | 4062406122836 |
| Artikelklasse | 51E |

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoge agressiviteit en snelle afname door een **geoptimaliseerde korrelbinding**. **Keramische korrel (CER)** ideaal voor de bewerking van roestvrije staalsoorten en nikkellegeringen. Hoge afnamecapaciteit en koel slijpend.

Toepassing:

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De **slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

Opmerking:

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-------|
| Slijpkaplengte | 19 mm |
| Vorm | C |
| Slijpkap-Ø | 13 mm |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Aanbevolen toerental | 16000 min ⁻¹ |
| Korrelgrootte | 80 |
| Productnaamattribuut | Korrel 80 |
| Producttype | Slijpkap |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | beperkt geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | beperkt geschikt | | |
| CuZn | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |