

Garant**Meelopende draibankcenter met inzetstukken, Morseconus: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321335 4
GTIN	4045197774491
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Compleet gereedschap gehard en geslepen.**
- **Met verwisselbare inzetstukken.**
- **Lichaam en centerpunt zijn matrijsgesmeed en gehard.**
- **Precieze wentellagers garanderen een hoge rondloopnauwkeurigheid.**
- **Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.**
- **Onderhoudsvrij door continue wentellagersmering.**

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Door 6 verschillende inzetstukken speciaal geschikt voor stukproductie van zeer uiteenlopende werkstukken.

Levering:

1 Draibankcenter nr. 320659, resp. 1 x kopieercenterpons 60° / 30°, kleine puntige centerpons 60°, grote puntige centerpons 60°, conus 60°, holle conus 60°, holle centerpons 60°.

Inclusief systeembox met hardschuim interieur.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625 – 320631.

Behuizings-Ø D: 76 mm

Maximale rondloopfout: 0,007 mm

Maximaal toerental: 3200 min⁻¹

Voor werkstukgewicht: 300 kg

Lengte 1: 58 mm

L₂: 13 mm

Technische beschrijving

Maximaal toerental	3200 min ⁻¹
Lengte 1	58 mm
L ₂	13 mm
Buiten-Ø D ₁	18 mm
Geschikt voor kleurcode	K18
Morseconus	MK4
Voor werkstukgewicht	300 kg
Behuizings-Ø D	76 mm
Maximale rondloopfout	0,007 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Producttype	Centreerpunt