

**Garant****Slijpkap (Speciaal korund), Korrel 150, Slijpkap-Ø, -lengte, vorm: 0713G****Bestelgegevens**

Bestelnummer	553053 0713G
GTIN	4062406123147
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoge agressiviteit en snelle afname door een **geoptimaliseerde korrelbinding**.

**Speciaal korund (A)** met toplaagbinding voor de universele toepassing in de gereedschaps- en matrijzenbouw.

**Toepassing:**

De naadloze slijpkappen worden op de rubber houder geschoven en worden door de centrifugaalkracht van de draaiende machine stevig op hun plaats gehouden. De **slijpkappen kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld** (op-/afdraaien in de richting van de inkepingen).

**Opmerking:**

Alleen compatibel met overgeslepen slijpkaphoudersystemen nr. 553100.

**Technische beschrijving**

Slijpkaplengte	13 mm
Slijpkap-Ø	7 mm
Vorm	G

Aanbevolen toerental	30000 min <sup>-1</sup>
Slijpmiddel	Korund-slijpkorrel (A)
Slijpmiddelaanduiding	A
Korrelgrootte	150
Productnaamattribuut	Korrel 150
Producttype	Slijpkap

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
Hout	beperkt geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		