

**Slijpmachinesteen dxdxh (mm), 200x25x51, Type: EK80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	596400 EK80
GTIN	9003170334358
Artikelklasse	53Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogwaardige, duurzame slijpmachinestenen** met keramische binding. Hoge rondloopnauwkeurigheid en geringe axiale slag, maximale werksnelheid 40 m/s. **Universeel toepasbaar** op tafelslijpmachines voor het afbramen, scherpren en naslijpen van gereedschap.

**Toepassing:**

Voor geharde staalsoorten en HSS.

**Specificatie:**

**Edelkorund** wit, hardheidsgraad M.

**Levering:**

Inclusief set reduceerringen voor de opgegeven asgaten.

**Opmerking:**

Compacte vliesschijven zie nr. 568725 e.v.

**Technische beschrijving**

Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Slijpmiddelaanduiding	A

Fijnheidsgraad	fijn
Korrelgrootte	80
Specificatie	Edelkorund wit, hardheidsgraad M
Slijpprocessen	Slijpmachine
Binnen-Ø reduceerring	32 mm
Vorm	1
Schijf-Ø D	200 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	200×25×51
Boring-Ø H	51 mm
Producttype	Slijpmachinesteen

---

## Accessoires

Reduceerringset Voor boring van slijpsteen 51 mm	596000 51
--	-----------