

**HOLEX****Zware massief stalen lijmtang met speciale aandrukplaat, Spanwijdte: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	861320 500
GTIN	4045197775108
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Rail en vaste bek van getrokken blankstaal (speciaal profiel), getemperd en galvanisch verzinkt. Glijdende bek van matrijsgesmeed staal, getemperd en galvanisch verzinkt. Slijtvaste en lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad. Lange levensduur dankzij hittebestendige, speciale aandrukplaat met sinterstaalinleg. Spindel getemperd en gebruineerd met verschuifbare knevelgreep.

Zwenkbaar tot 30°.

**Toepassing:**

Voor zwaar en zeer zwaar gebruik bij het spannen van werkstukken in de constructiestaalbouw, bankwerkerij, auto-industrie, machinebouw enz. Dankzij de vrij kantelende speciale aandrukplaat kunnen schuine werkstukken worden gespannen. **Maximale aanklemdruk tot ca. 22000 N.**

**Technische beschrijving**

Gewicht	6,6 kg
Doorsnede van de geleiderail	40×20 mm

Uitsteeklengte	175 mm
Spanwijdte	500 mm
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Drukplaat Type GSV	861121 GSV
Drukplaat Type GSP	861121 GSP