

Garant**Positie- en rondloopcontrolevoorziening, Verstelafstand: 30mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 358980 30 |
| GTIN | 4062406124021 |
| Artikelklasse | 31E |

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Compacte constructie.**
- **Fijnmeetklok exact instelbaar via een stelschroef.**
- **Fijnmeetklok verticaal en horizontaal te gebruiken.**
- **Cilindrische opnamemogelijkheden met verschillende diameters of snelle magnetische fixatie van het instrument mogelijk.**

Voorbeelden draaien:

- **Assen meten (bijv. positie hoofdspindel t.o.v. tegenspindel).**
- **Meten van revolverpositie resp. gemonteerde gereedschapshouder.**
- **Bepaling rondloop / slingering van aangedreven gereedschap.**

Voorbeeld frezen:

- **Rondloop / rondheid controleren: Onderdeel in het midden, gereedschap, enz.**

Voordeel:

- **Tijdefficiënte meting van positie of rondloop.**
- **Geen omslachtige opbouw met statief en meetklok.**
- **Meer proceszekerheid dankzij regelmatigere controle.**
- **Eenvoudig in het gebruik.**
- **Minder machinestoringen en langere gereedschapsstandtijden.**

Toepassing:

Voor het controleren van de assen, rondloopmeting, bepaling van posities (bijv. gereedschapshouder, werkstuk).

Levering:

Inclusief koffer met schuim, controlevoorziening, fijnmeetklok, magneet voor bevestiging, cilindrische opname voor bevestiging, spiegel voor het aflezen van de meetwaarde, sleutel voor binnenzeskantbouten.

Technische beschrijving

Producttype

Fijnmeetklok