



Magnesium-hefboomlijmtang, Spanwijdte: 200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860750 200
GTIN	4008158027241
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Glijdende en vaste bekken van **magnesium** (in persgietsysteem geproduceerd), **hoogvast en zeer licht**. Rail van getrokken blankstaal, galvanisch verzinkt. Spanhefboom, vrij kantelende aandrukplaat en vergrendeling van **glasvezelversterkte kunststof, breukvast**. Vaste bek met afneembare kunststof kap en daaronder een kruisprisma om ronde werkstukken te kunnen klemmen. Hefboom met automatische snelspaninrichting. Te openen met ontgrendelingsknop.

Toepassing:

Voor **snel** en moeiteloos **spannen met gemiddelde aanklemdruk**.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	20x5 mm
Gewicht	0,32 kg
Spanwijdte	200 mm
Uitsteeklengte	80 mm
Producttype	Lijmtang

