



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 35/6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 35/6
GTIN	4056544196316
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfreen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XP.. 0603
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,9 mm
Wisselplaatschroef	229916 (T7; 0,8 Nm)
Wisselplaatafmeting	06
Snijkant-Ø D_c	35 mm
Totale lengte L_{totaal}	43 mm
Ø D_3	24 mm
Opnamedraad M	M16
Aantal snijkanten Z	6
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	23,2 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	59 mm
Ramplinghoek α_{\max}	0,49 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229916
-------------	--------