



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 25/3Lmm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 25/3L
GTIN	4056544196422
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	35 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Wisselplaatschroef	229917 (T15; 2,1 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Opnamedraad M	M12
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Wisselplaatafmeting	09
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	9,3 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Ramplinghoek α_{\max}	1,55 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229917
-------------	--------