

Garant**CNMG 09T304, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250050 HB7010-1
GTIN	4045197779038
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 09T304 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu

Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien