


**3M****Klitschijf (CER) Hookit 775L multiperforatie, Ø 150 mm, Korrelgrootte: 180****Bestelgegevens**

Bestelnummer	567792 180
GTIN	30076308642649
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met **stabiele, zeer dunne ondergrond**. Stofwerende coating voorkomt snel vollopen.

**Voordeel:**

- **Gelijkmatiger schuurbeeld dankzij uitstekende korrelondersteuning.**
- **Verbeterde scheurvastheid bij randbelasting.**

**Toepassing:**

Droog en nat toe te passen op hout, lak, metaal en kunststof oppervlakken.

Precisieslijpkorrel **Cubitron™ II**, in het voordeel op grote oppervlakken (plaatstaalbewerking) dankzij **snellere afname** en **gelijkmatigere oppervlakteafwerking**.

**Technische beschrijving**

Fabrikantnummer	Hookit 775L
Schijf-Ø	150 mm
Korrelgrootte	180
Serie	775L
Slijpmiddel	Cubitron™ II

Slijpmiddelaanduiding	Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 150 mm
Aandrijfmachine	Excenterschuurmachine
Maximale omtreksnelheid	40 m/s
Producttype	Klitschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		