

Garant**CNMG 160608, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 8 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SG
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	1,5 - 8 mm

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien