

Garant
CNMM 120408, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120408 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SR
 Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Spaanbreker	SR
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien