

**Diamant-komslijpschijf STARTEC XP-P dxdxh (mm), 125x25x20, Type: D64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	597966 D64
GTIN	9003172004648
Artikelklasse	53Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-komslijpschijven met diamantlaag in metaalbinding met verhoogde sterkte en geoptimaliseerd bindingsvermogen van de diamantkorrel. De vermindering van de snijkrachten die wordt bereikt door de optimale korrelbindingscombinatie, maakt een **zeer hoog slijpvermogen** en **zeer hoge voedingssnelheden** mogelijk. Zeer grote kantstabiliteit verbetert de **profielnauwkeurigheid** ook bij hoge voedingen en **verlengt de intervallen voor het dresen** terwijl de oppervlakteresultaten constant blijven. **Specificatie: D64BXP-P STARTEC XP-P.**

Toepassing:

Hoogrendement-slijpen (groefslipen) van roterende VHM-snijgereedschappen. Voor nat slijpen met olie (aanbevolen) of emulsie/water.

Vorm: 12V9

Sijplaag hoogte X: 10 mm

Slijpmiddelaanduiding: D

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D64
---------------	-----

Slijpmiddelaanduiding	D
Specificatie	D64BXP-P STARTEX XP-P
Slijpmiddel	Diamant
Vorm	12V9
Schijf-Ø D	125 mm
Schijfbreedte T	25 mm
Productnaamattribuut	125×25×20
Boring-Ø H	20 mm
Slijplaag breedte W kopse kant	3 mm
Sijplaag hoogte X	10 mm
Producttype	Komslijpsteen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Hardmetaal (HM)	geschikt		
Kunststof, GFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		