

Garant**CNMM 190624, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 190624 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SR
Snijdiepte a_p : 2 - 10 mm
Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SR
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Hoekradius	2,4 mm
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,

Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMM 190624
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien