

**Garant****DNMG 110408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250654 HB7010-1
GTIN	4045197779830
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 110408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Soort	HB7010-1
Snedecndities	continu
Hoekradius	0,8 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	SS

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien