

Garant
DNMG 110404, Soort: HB7010-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB7010-1
GTIN	4045197779861
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB7010-1 Soort: HB7010-1
 Spaanbreker: SM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
 Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-1
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien