

**Garant****KNUX 160410L, Soort: HB7010-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

KNUX 160410L HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Spaangeleidingsgroef: 2,2 mm  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

**Technische beschrijving**

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Soort	HB7010-1
Hoekradius	1 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaangeleidingsgroef	2,2 mm
Spaanbreker	SM
Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
ISO-code wisselplaat	KNUX 160410L
Producttype	Wisselplaat voor het draaien