

**Garant**
**SNMG 120408, Soort: HB7010-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120408 HB7010-1 Hoekradius: 0,8 mm  
 Soort: HB7010-1  
 Spaanbreker: SS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu
Spaanbreker	SS
Soort	HB7010-1
Hoekradius	0,8 mm

Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien