


Garant**SNMG 120412, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251226 HB7010-1
GTIN	4045197780058
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120412 HB7010-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SM

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120412
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien