


Garant**SNMG 190612, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190612 HB7010-1 Hoekradius: 1,2 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Snijdiepte a_p : 0,5 - 6 mm
Voeding f : 0,15 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 6 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Soort	HB7010-1
Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Snedecndities	continu

Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190612
Aantal wisselingen/snijkanen	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien