

Garant**SNMG 120408, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-1
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408

Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien