

Garant**SNMG 190616, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251336 HB7010-1
GTIN	4045197780140
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 190616 HB7010-1 Hoekradius: 1,6 mm
Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 9 mm
Voeding f : 0,25 - 0,8 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SG
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,25 - 0,8 mm/omw,
Hoekradius	1,6 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Snijdiepte a_p	1,5 - 9 mm

Soort	HB7010-1
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 190616
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien