

**Garant**
**TNMG 160408, Soort: HB7010-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TN.G 160408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
 Spaanbreker: SM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Voeding $f$	0,2 - 0,5 mm/omw,
Spaanbreker	SM

Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien