

**Garant****VNMG 160408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VN.G 160408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Hoekradius	0,8 mm

Spaanbreker	SM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien