

Garant**WNMG 060404, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252062 HB7010-1
GTIN	4045197780317
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Spaanbreker	SM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien