

**Mini-beugelzaag met bimetalen blad 24 tanden, Bladlengte: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	580750 300
GTIN	4062406128579
Artikelklasse	52S

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste zaagbeugel met componenten van spuitgietaluminium. **Zeer hoge bladspanning** tot 1500 N bijzonder gemakkelijk instelbaar met de in de handgreep geïntegreerde spanmoer. **Alternatieve bladbevestiging bij 40° voor vlakke snedes.** Extra zaagbladen kunnen in de romp worden opgeborgen. Totale lengte 405 mm.

Framehoogte 110 mm.

De beugelzaag met haar aanzienlijke zaagbeugel wordt gekenmerkt door de in de u-vormige beugel gespannen zaagbladen. De begrenzing in de zaagdiepte van handbeugelzagen geeft hierbij de afstand tot de beugel aan. Dankzij deze opnamevorm kunnen bijzonder dunne zaagbladen worden gebruikt, die bij een aan beide zijden of niet-trekkende zaagbeweging in andere zaagvormen zouden kunnen worden uitgebogen. Dankzij de dunne handzaagbladen wordt het verspaningswerk door de geringe te verspanen snedebreedte gereduceerd. Dit type zaag is de klassieke standaard bij handzagen in de metaalverwerking.

Levering:

Inclusief bimetalen handzaagblad HOLEX nr. 582970.

Technische beschrijving

Tanden per inch	24
Bladlengte	300 mm
Producttype	Metaalzaagbeugel

Accessoires

Handzaagblad, enkelzijdigbimetaal

582970