

**Garant****WNMG 080412, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	252210 HB7010-1
GTIN	4045197780379
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

WNMG 080412 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 100 - 375 m/min

## Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SG
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	100 - 375 m/min
Hoekradius	1,2 mm

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Aantal wisselingen/snijanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het draaien