

Garant**DC.T 070202, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260449 HB7010-1
GTIN	4045197780560
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	SM
Snedecondities	continu
Soort	HB7010-1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien