

Garant**TC.T 16T304, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 16T304 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SM
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien