

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7010-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260988 HB7010-1
GTIN	4045197780737
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7010-1
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SM

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien