

HEDI**Kabelhaspel, kunststof, Type: 25B2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081136 25B2
GTIN	4003644000555
Artikelklasse	08B

Omschrijving**Uitvoering:**

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Robuuste kabelhaspel van slagvaste kunststof met **oververhittingsbeveiliging**.

- **400 V CEE-ingangstekker 16 A.**
- **400 V CEE-uitgangcontactdoos 16 A met zelfsluitend deksel.**
- **Twee standaard-contactdozen 250 V met randaarde, met zelfsluitende deksels.**
- **Draaddoorsnede 2,5 mm.**

Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.

Voldoet aan de voorschriften van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608) en DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600). **Draaddoorsnede 2,5 mm.**

Gepantserde PU-kabel Plus.

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing > 1$ mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Nominaal vermogen afgerold: 5500 (16 A) W

Kabelklasse: H07BQ-F

Kabelopbouw: 5G2,5

Materiaal kabel: Pantserkabel

Kabellengte: 25 m

Technische beschrijving

Type	25B2
Netspanning	400 V
Materiaal kabel	Pantserkabel
Kabelopbouw	5G2,5
Nominaal vermogen afgerold	5500 (16 A) W
Kabellengte	25 m
Kabelklasse	H07BQ-F
IP-klasse	IP 44
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Materiaal behuizing	kunststof
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Kabelhaspel