

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, MF: M30X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130000 M30X2,5
GTIN	4062406130565
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 28 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	180 mm
Draadspoed	2,5 mm
Schroefdraad-Ø	30 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Aantal spaangroeven	4
Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	MF
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX

Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Tolerantieklass	6H +0,20
Kerngat-Ø	27,5 mm
Draaddiepte	90 mm
Norm	DIN 376
Draadafmeting	M30×2,5
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap