



Sneldraaispindel type 625 compact, SK 40, Toerental: 50000min-1



Bestelgegevens

Bestelnummer	358805 50000
GTIN	2050001870605
Artikelklasse	33I

Omschrijving

Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 – 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

Voordeel:

- **Hogere bewerkingssnelheid bij kleiner gereedschap.**
- **De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.**
- **Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.**
- **Hogere standtijd van het gereedschap.**
- **Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.**

Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij **externe** luchttoevoer - op aanvraag.

Opmerking:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.

Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.

Technische beschrijving

Totale lengte L	22 mm
-----------------	-------

Toerental	50000 min ⁻¹
Buiten-Ø D	57,15 mm
Afkoppellengte A	163 mm
Type	625
Verspaningsstrategie	HSC
Opname	SK 40
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	DIN 69893
Producttype	Sneldraaispindel