

Garant**Ministiftfrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: I0204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	546840 I0204
GTIN	4045197156648
Artikelklasse	51D

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaigheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Ook voor het vormbewerken van binnen-Ø.

Technische beschrijving

Kop-Ø	2,5 mm
Vorm	I0204
Vertandingsfijnheidsgraad	zeer fijn
Vormbeschrijving	Inwendig
Vertanding afkorting	Z FINE
Schacht-Ø	3 mm
Totale lengte	40 mm
Koplengte	4 mm
Serie	Vertanding Z FINE
Snijmateriaal	HM

Producttype

Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		