

**Garant****Ministiftfrees Z FINE – zeer fijn, HM, Type: I0408****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 546840 I0408  |
| GTIN          | 4045197156655 |
| Artikelklasse | 51D           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**GARANT**-stiftfreesen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Ook voor het vormbewerken van binnen-Ø.

**Technische beschrijving**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Totale lengte             | 50 mm             |
| Vertandingsfijnheidsgraad | zeer fijn         |
| Kop-Ø                     | 4 mm              |
| Vertanding afkorting      | Z FINE            |
| Schacht-Ø                 | 3 mm              |
| Vorm                      | I0408             |
| Vormbeschrijving          | Inwendig          |
| Koplengte                 | 8 mm              |
| Serie                     | Vertanding Z FINE |
| Snijmateriaal             | HM                |

Producttype

Stiftrees

**Gebruikersgegevens**

|                                | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt            |                      |                 |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            |                      |                 |
| Staal < 55 HRC                 | geschikt            |                      |                 |
| Staal < 60 HRC                 | geschikt            |                      |                 |
| Staal < 67 HRC                 | geschikt            |                      |                 |
| RVS                            | geschikt            |                      |                 |
| Ti                             | geschikt            |                      |                 |
| GG(G)                          | geschikt            |                      |                 |