

Garant
Machinetap voor blinde en doorlopende gaten, ongecoat, MF: M53X3

Bestelgegevens

Bestelnummer	130020 M53X3
GTIN	4062406192112
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 28 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: M
 Snijmateriaal: HSS
 Norm: DIN 2184
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 3 mm
 Totale lengte L: 140 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 50 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	53 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05

Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Schacht-vierkant □	32 mm
Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal snijkanten Z	6
Draadsoort	M
Draadspoed	3 mm
Norm	DIN 2184
Draaddiepte	79,5 mm
Snijmateriaal	HSS
Totale lengte L	140 mm
Aantal spaangroeven	6
Kerngat-Ø	50 mm
Draadafmeting	M53×3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts

Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap