

**HM-stiftrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm, HM, Type: D1614****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5075 D1614
GTIN	4045197730770
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-stiftreesen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

Schacht-Ø 6 mm.

als 540750. **Vorm bolvormig** (KUD).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Inhoud:

10 Stiftreesen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakkingset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Totale lengte	60 mm
Vormbeschrijving	Bol
Schacht-Ø	6 mm
Vorm	D1614

Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Koplengte L ₁	14 mm
Kop-Ø	16 mm
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

Accessoires

StiftreesZ7 – middel, kruisvertand Type D1614	540750 D1614
---	--------------