



## VHM-hoogrendementboor Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 10,5mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	122668 10,5
GTIN	4045197429162
Artikelklasse	12E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Sterke kern en speciale aanslijping** – daardoor snijdende dwarssnijkant met **hoge centreernauwkeurigheid**. **Rechte hoofdsnijkanten** met lichte snijkantafronding en een bijzondere groefvorm maken **korte spanen**.

#### Opmerking:

Spaangroeflengte  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Inwendige koeling: ja, met 25 bar

Norm: DIN 6537

Tolerantie nominale Ø: m7

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 55,3 mm

Tolerantie nominale Ø: m7

Totale lengte L: 118 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 12 mm

Voeding f in RVS < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/omw,

### Technische beschrijving

Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Nominale Ø $D_c$	10,5 mm
Spaangroeflengte $L_c$	71 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schachttolerantie	h6

Tolerantie nominale $\emptyset$	m7
Schacht- $\emptyset$ D <sub>s</sub>	12 mm
Totale lengte L	118 mm
Norm	DIN 6537
aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub>	55,3 mm
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Uitvoering	6xD
Tophoek	140 graden
Schacht	DIN 6535 HE met h6
Inwendige koeling	ja, met 25 bar
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	140 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	35 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	45 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	32 m/min	S
GG	beperkt geschikt	70 m/min	K
Uni	geschikt		

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
Lucht	geschikt