

**HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 3 mm, HM, Type: E0307****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5691 E0307
GTIN	4045197731104
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-stiftfreesen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.
als 546910.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Inhoud:

10 Stiftfreesen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Totale lengte	38 mm
Kop-Ø	3 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vormbeschrijving	Druppel
Schacht-Ø	3 mm
Koplengte L ₁	5,5 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Vertanding afkorting	Z7
Vorm	E0307
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

Accessoires

GraveerreesZ7 – middel, kruisvertand Type E0307	546910 E0307
---	--------------