

**HOLEX****HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm, HM, Type: A1225****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5075 A1225
GTIN	4045197730619
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-stiftfreesen** met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

Schacht-Ø 6 mm.

als 540750. **Vorm cilindrisch (ZYA), zonder kopvertanding.**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Inhoud:**

**10 Stiftfreesen / verpakking.**

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Vorm	A1225
Kop-Ø	12 mm
Vertanding afkorting	Z7
Vertandingstype	kruisvertand
Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch zonder kopvertanding
Schacht-Ø	6 mm
Totale lengte	70 mm
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

## Accessoires

StiftreesZ7 – middel, kruisvertand Type A1225	540750 A1225
---	--------------