

**HOLEX****HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm, HM, Type: C0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5075 C0820
GTIN	4045197730695
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HM-stiftfreesen** met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

Schacht-Ø 6 mm.

als 540750. **Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).**

**Toepassing:**

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

**Inhoud:**

**10 Stiftfreesen / verpakking.**

**Opmerking:**

**Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.**

**Technische beschrijving**

Vertanding afkorting	Z7
Schacht-Ø	6 mm
Vorm	C0820
Totale lengte	63 mm
Kop-Ø	8 mm
Vormbeschrijving	Cilindrisch met ronde top (WRC)
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Koplengte L <sub>1</sub>	19 mm
Vertandingstype	kruisvertand
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

## Accessoires

StiftreesZ7 – middel, kruisvertand Type C0820	540750 C0820
---	--------------