

HOLEX**HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 6 mm, HM, Type: AS0820****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG5075 AS0820
GTIN	4045197730640
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-stiftfreesen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

Schacht-Ø 6 mm.

als 540750. **Vorm cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Inhoud:

10 Stiftfreesen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	Cilindrisch met kopvertanding
Vertandingsfijnheidsgraad	middel
Vertandingstype	kruisvertand
Schacht-Ø	6 mm
Kop-Ø	8 mm
Vorm	AS0820
Vertanding afkorting	Z7
Koplengte L ₁	19 mm
Totale lengte	64 mm
Inhoud	10
Snijmateriaal	HM
Producttype	Stiftrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
Ti	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
Uni	geschikt		

Accessoires

StiftreesZ7 – middel, kruisvertand Type AS0820	540750 AS0820
--	---------------