

HOLEX**HM-stiftfrees, Z7 – middel, kruisvertand Schacht-Ø 3 mm, HM, Type: F0613****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | GG5691 F0613 |
| GTIN | 4045197731074 |
| Artikelklasse | GGN |

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-stiftfreesen met hoge taaiheid en snijkantstabiliteit. Als de kop-Ø groter is dan de schacht-Ø, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal. Universele vertanding Z7 voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken. Geschikt zowel voor handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots.

HM-ministiftfreesen met schacht-Ø 3 mm.

als 546910. **Vorm boogvormig, ronde top (RBF).**

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Inhoud:

10 Stiftfreesen / verpakking.

Opmerking:

Uitgifte alleen in verpakingsset, geen losse uitgifte! Bestelinformatie: 1 set = 1 verpakking.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|--------------|
| Vorm | F0613 |
| Vertanding afkorting | Z7 |
| Koplengte L ₁ | 12,7 mm |
| Schacht-Ø | 3 mm |
| Vormbeschrijving | Ronde top |
| Totale lengte | 45 mm |
| Vertandingstype | kruisvertand |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel |
| Kop-Ø | 6,4 mm |
| Inhoud | 10 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Stiftrees |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| RVS | beperkt geschikt | | |
| Ti | beperkt geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| Uni | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| GraveerreesZ7 – middel, kruisvertand Type F0613 | 546910 F0613 |
|---|--------------|