

**TMSERROR, M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1855 M3
GTIN	4045197735072
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**Uitvoering:****Vorm C** (2–3-gang-aansnijding).**Als nr. 135855.****Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadspoed	0,5 mm
Schacht-Ø D _s	3,5 mm
Kerngat-Ø	2,5 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Norm	DIN 371
Totale lengte L	56 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M3
Inhoud	10

Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	4 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

Accessoires

MachinetapHSS-E vorm C M M3	135855 M3
-----------------------------	-----------