

**TMSERROR, M: M4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG1855 M4
GTIN	4045197735089
Artikelklasse	GGN

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Vorm C** (2–3-gang-aansnijding).  
**Als nr. 135855.**

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Totale lengte L	63 mm
Kerngat-Ø	3,3 mm
Draadspoed	0,7 mm
Draadsoort	M
Draadafmeting	M4
Inhoud	10

Coating	stoomontlaten
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	11 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	8 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	4 m/min	M
CuZn	beperkt geschikt	12 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		

## Accessoires

MachinetapHSS-E vorm C M M4	135855 M4
-----------------------------	-----------