

**Garant****Tool24 Smartline – kastsysteem inclusief indelingsmateriaal, Type: S90****Bestelgegevens**

Bestelnummer	979001 S90
GTIN	4062406133948
Artikelklasse	9SA

**Omschrijving****Uitvoering:**

Flexibel artikeluitgiftesysteem voor opberging, uitgifte en beheer van verspanings- en montagegereedschap, meetmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en talrijke verbruiksartikelen. Het mastersysteem kan met extra uitbreidingssystemen van willekeurige Tool24 hardwarevarianten worden uitgebreid en gecombineerd. Met behulp van de afzonderlijk bestelbare softwarepakketten kunnen de systemen exact op uw wensen worden afgestemd. Romp en lades van 1 mm dik plaatstaal. Hefwagensokkel 1,75 mm dik plaatstaal. Aflegbord van bamboe.

**Toepassing:**

Automatisch artikeluitgiftesysteem voor het opbergen en beheren van gereedschappen en C-artikelen.

**Inhoud:**

Indelingsmateriaal: 340x nr. 960540 gr. 149; 20x nr. 960560 gr. 149

**Plaatsing:**

Aantal lades x ladefronthoogte: 80x50 mm; 10x100 mm

**Levering:**

Uitbreidingssystemen: artikeluitgifte kast inclusief indelingsmateriaal.

**Kleur:**

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades antracietgrijs, RAL 7016, **poedercoating**.

## Technische beschrijving

Gewicht	640 kg
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	15 kg
Lades nuttige breedte	153 mm
Plaatsingsvlak	8,4 m <sup>2</sup>
Diepte	750 mm
Type	Uitbreidingskast compleet
Aantal lades	90
Indeling in een lade	9×36 E
Lades nuttige diepte	612 mm
Hoogte	1390 mm
Breedte	1159 mm
Serie	Tool24 Smartline
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Goederenuitgiftesysteem