



## Kompakt-Bandschleifmaschine GKS, Type: 790502004



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077608 790502004
GTIN	4014586888279
Artikelklasse	03H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Compacte bandschuurmachines met groot vermogen voor de metaalbewerking.

- **Zeer hoge arbeidsveiligheid ten aanzien van rondvliegende vonken.**
- **Zeer economisch in aanschaf met een optimale prijs-/prestatieverhouding.**
- **Meteen te gebruiken. Geen opbouw of montage nodig.**

#### Levering:

Incl. 1x schuurband 75×2000mm (K 36 R).

#### Opmerking:

Schuurbanden zie nr. 558310.

Fabrikantnummer: GKS 75

Netspanning: 400 V

Wattage: 1500 W

Maximaal toerental: 3000 min<sup>-1</sup>

Bandbreedte: 75 mm

Bandlengte: 2000 mm

### Technische beschrijving

Gewicht	45 kg
Fabrikantnummer	GKS 75
Wattage	1500 W
Netspanning	400 V
Bandlengte	2000 mm
Maximaal toerental	3000 min <sup>-1</sup>
Energievoorziening	Netvoeding
Bandbreedte	75 mm
Producttype	Bandschuurmachine